

**Garant****Sågblad (maskinsåg), HSS, Längd L / tänder per tum: 400/6****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 171000 400/6  |
| GTIN         | 4045197094865 |
| Artikelklass | 11R           |

**Beskrivning****Utförande:**

**GARANT** – sågblad av molybdenlegerat snabbstål **HSS (DMo5)**. Genom hög hårdhet och extrem seghet uppnås mycket **hög skärförmåga** (korta skärtider och lång livslängd). Den precisa skränkningen garanterar raka snitt.

**Teknisk beskrivning**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Tjocklek            | 2 mm          |
| Fastspännings-hål-Ø | 8,5 mm        |
| Tänder per tum      | 6             |
| Bredd               | 32 mm         |
| längd L             | 400 mm        |
| Tandning            | normal        |
| Skärmaterial        | HSS           |
| Produktslag         | Maskinsågblad |

**Användardata**

|                  | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig |                |         |
| Alu > 10% Si     | mindre lämplig |                |         |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | mindre lämplig |
| vått maximal                 | lämplig        |