

Garant**Konisk försänkare, HM 60°, obelagd, Utvändig Ø: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150855 8
GTIN	4045197087331
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Mycket **stabil konstruktion, speciell geometri** för **mycket stora påfrestningar** för **vibrationsfri försänkning och avgradning.**

Skärmaterial:

Strl. 8 – Av solid hårdmetall.

Strl. 10– 25 – Hårdmetallhuvud lött på skaft. Konstruktion liknande DIN 344 C.

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	8 mm
Skafttolerans	h9
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm ²	0,1 mm/v
minsta försänkar-Ø för hål från	2 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	50 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	60 grad
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm

Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	blå
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	65 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	18 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	8 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	16 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	25 m/min	K
vått maximal	lämplig		