

Garant**Miniplanförsänk. 180° för genomgående hål 180°, obelagd,
Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2: 4,3X2,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	155700 4,3X2,2
GTIN	4045197462879
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Spiralformad försänkare med fast styrtapp.
DIN 373/ISO 4206.

Användningsdata:

För genomgående hål kvalitetsgrad **fin** (ISO-värden) enligt DIN 69.
För försänkning av insexskruvar DIN 912, 6912, 7984 och cylinderskruvar ISO 1207 (DIN 84).

OBS!:

Storlek 4,6×2,4 – inte definierad i DIN.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
förborrningshål-Ø	2,2 mm
För skruvstorlek	M2
Försänkar-Ø	4,3 mm
tapp-Ø	2,2 mm
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,07 mm/v
Skaftdiameter D _s	4,3 mm
totallängd L	56 mm
Steghöjd L ₁ 1. steg 1 med fas	2,5 mm
Spetsvinkel	180 grad

Skärlängd l_c	10 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 373
Skaft	Cylindriskt skaft
Försänkingsstegvinkel	180 grad
Invändig	nej
Produktslag	Planförsänkare

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	5 m/min	M
vått maximal	lämplig		