

Garant**Handavgradare 90°, Utvändig Ø: 12,4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150400 12,4
GTIN	4045197087072
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Treskärig konisk försänkare med ergonomiskt plasthandtag. Handvänligt krafthandtag av extra seg och slagttålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är **handtaget halksäkert även om händerna är våta eller oljiga**.

OBS!:

För enkel avgradning och försänkning av borrhål.
Särskilt värdefullt vid montering.
Fler handavgradare, se grupp 83.

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	12,4 mm
handtagets längd	100 mm
minsta försänkar-Ø för hål från	2,8 mm
totallängd	134 mm
Antal skär Z	3
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		