

Garant**Konisk försänkare form D 60°, obelagd, Ø DC: 63mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150860 63
GTIN	4045197087447
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Spåren är upp till storlek 31,5 slipade ur ett massivt ämne. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt. Medger djupförsänkning med samma lätta och **vibrationsfria bearbetning** som vid avgradning eller försänkning.

Användningsdata:

För vibrationsfri försänkning och avgradning.

Särskilt lämpligt för försänkning av gängkärnhål och för försänkningar vid tillverkning av verktyg och fixturer.

OBS!:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	63 mm
minsta försänkar-Ø för hål från	20 mm
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,35 mm/v
totallängd L	190 mm
morsekona MK	4
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	60 grad

Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 334
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
CuZn	lämplig	65 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		