

TRICOFLEX**Vävslang blå, mjuk PVC, Längd 50 m, Invändig slang-Ø: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	080036 13
GTIN	3506111047806
Artikelklass	08A

Beskrivning**Utförande:**

Slang med polyesterfiberarmering. Temperaturområde -15 °C - 60 °C.

Super Nobelair Soft, **mycket flexibel tack vare Full-Soft-teknik** även vid låga temperaturer. För användning inom- och utomhus. Arbetstryck 15 bar.

Teknisk beskrivning

Temperaturområde	-15 - 60 °C
utvändig slang-Ø	20 mm
Färg	blå
Material	Polyesterförstärkt, treskikts PVC-slang
Invändig slang-Ø	13 mm
Slanglängd	50 m
Maximalt arbetstryck	15 bar
Produktnamnsattribut	Längd 50 m
Produktslag	Slang

