

Garant**Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål, obelagd, Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2: 20X13,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	156120 20X13,5
GTIN	4045197087843
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Spiralformad försänkare. Tapp-Ø har anpassats till respektive användningsändamål:

f – för genomgående hål kvalitet **fin** enligt DIN ISO 273.

m – för genomgående hål kvalitet **medel** enligt DIN ISO 273.

Användningsdata:

För försänkning av insexskruvar DIN 912, 6912, 7984 och cylinderskruvar ISO 1207 (DIN 84).

OBS!:

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Teknisk beskrivning

tapp-Ø	13,5 mm
för hålets kvalitetsgrad	m
Försänkar-Ø	20 mm
förborrningshål-Ø	13,5 mm
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,16 mm/v
Antal skär Z	3
För skruvstorlek	M12
totallängd L	150 mm
morsekona MK	2
Steghöjd L ₁ 1. steg 1 med fas	25 mm

Spetsvinkel	180 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Planförsänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		