

**Garant****Handavgradare 90°, Utvändig Ø: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150400 25
GTIN	4045197087102
Artikelklass	11M

**Beskrivning****Utförande:**

Treskärig konisk försänkare med ergonomiskt plasthandtag. Handvänligt krafthandtag av extra seg och slagttålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är **handtaget halksäkert även om händerna är våta eller oljiga**.

**OBS!:**

För enkel avgradning och försänkning av borrhål.  
Särskilt värdefullt vid montering.  
Fler handavgradare, se grupp 83.

**Teknisk beskrivning**

minsta försänkar-Ø för hål från	3,8 mm
totallängd	145 mm
handtagets längd	110 mm
Utvändig Ø	25 mm
Antal skär Z	3
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		