



Hantverkarkompressor, Typ: 450/90D



Beställningsdata

Ordernummer	079841 450/90D
GTIN	2050001676566
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Korrosionsfria ventiler, högeffektiv kylning, underhållsfria kraftöverföringskomponenter, korrosionsskyddade behållare; minst 10 års garanti på efterbeställda reservdelar. Hög verkningsgrad till låg driftskostnad. 2-cylinderkompressor för medelstort luftbehov vid enklaste hantering.

leveransinnehåll:

Inklusive filterregulator med manometer, snabbkoppling.

OBS!:

Andra hantverkarkompressorer levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Bredd	500 mm
tillverkarens beteckning	450/90D
Längd	1190 mm
effektförbrukning	2,4 kW
vikt	86 kg
maximal påfyllningskapacitet	330 l/min

höjd	840 mm
maximal tryck (luft)	10 bar
maximal insugningskapacitet	450 l/min
tryckbehållarens volym	90 l
Produktslag	Kompressor