

Garant**Konisk försänkare form C 60°, TiAlN, Ytterdiameter Dc: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150845 8
GTIN	4045197364746
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Spåren är slipade ur ett massiv ämne. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt. Medger djupförsänkning med samma lätta och **vibrationsfria bearbetning** som vid avgradning eller försänkning.

Användningsdata:

För vibrationsfri försänkning och avgradning.

Särskilt lämpligt för försänkning av gängkärnhål och för försänkningar vid tillverkning av verktyg och fixturer.

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	8 mm
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,09 mm/v
minsta försänkar-Ø för hål från	2 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	50 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 334

Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	grön
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	90 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	43 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	38 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	9 m/min	M
Uni	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		