

Garant**Miniförsänkare för genomgående hål 90°, obelagd, Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2: 2,5X1,3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	155600 2,5X1,3
GTIN	4045197462732
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Spiralformad försänkare med fast styrtapp.
DIN 1866-A/ISO 4205.

Användningsdata:

För genomgående hål kvalitetsgrad **fin** (ISO-värden) enligt DIN 69.
För försänkning av skruvar enligt ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

OBS!:

Storlek 4,6×2,4 – inte definierad i DIN.

Teknisk beskrivning

förborrningshål-Ø	1,3 mm
Försänkar-Ø	2,5 mm
Antal skär Z	3
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,07 mm/v
tapp-Ø	1,3 mm
För skruvstorlek	M1,2
Skaftdiameter D _s	2,5 mm
totallängd L	45 mm
Steghöjd L ₁ 1. steg 1 med fas	2 mm
Spetsvinkel	90 grad

Skärlängd l_c	7 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 1866 A
Skaft	Cylindriskt skaft
Försänkingsstegvinkel	90 grad
Invändig	nej
Produktslag	Planförsänkare

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	5 m/min	M
vått maximal	lämplig		