

Platt magnet med invändig gänga, Ferrit, Ø: 32mm



Beställningsdata

Ordernummer	085915 32
GTIN	2050000965289
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Skärmad platt magnet av hårdferrit med gängbussning.
- Förzinkad yta.
- Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom skruvning.

OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Teknisk beskrivning

nominell vidhäftningskraft	80 N
maximal temperaturbeständighet	120 °C
vikt	32 g
Gänga	M4 mm
Ø	32 mm
höjd med gänga	15 mm
höjd	7 mm
Gänghylsa	ja
Material yta	förzinkade

Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Platt gripmagnet

Tillbehör

Inskruvningskroksats med utvändig gänga10 delar Gänga M4	085921 M4
--	-----------