



## Underhållsenhet monterad i 2 delar, Invändig gäng-Ø: 1/4tum



### Beställningsdata

Ordernummer	080015 1/4
GTIN	4047322229685
Artikelklass	08A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Serviceenhet** i modulutförande ("multifix"-system), bestående av tryckreducerare, dimsmörjare och filter. Reglerområde 0,5–10 bar, arbetstryck högst 16 bar, drifttemperatur högst 60 °C. Serviceenhet 2 delar, monterad. med tryckreducerare, dimsmörjare och filter.

#### Fördel:

Underhållsenheten är individuellt anpassningsbar, t.ex. med flertryckregulatorer, utan dimsmörjare (för oljefria verktyg), osv.

#### Användningsdata:

För anläggningar med tryck upp till 16 bar. Kompatibel med fabriken CEJN, RECTUS och JWL.

### Teknisk beskrivning

Invändig gäng-Ø	1/4 tum
total längd (L) som 2-delad underhållsenhet	93 mm
höjd (H)	190 mm
Produktslag	Underhållsenhet

---

**Tillbehör**

Polykarbonatbehållare för oljekanna Glas-Ø 33 mm	080023 33
Polykarbonatbehållare för filter Glas-Ø 33 mm	080024 33
Konsol med 2 skruvar Typ ZW11	080025 ZW11