

Platt magnet utan gänga, Ferrit, Ø: 80mm



Beställningsdata

Ordernummer	085910 80
GTIN	2050000965098
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Skärmad platt magnet med magnetkärna av **hårdferrit**.

- **Förzinkad yta.**
- **Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.**

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genompressning/ limning och fixering/upphängning.

Teknisk beskrivning

maximal temperaturbeständighet	120 °C
höjd	18 mm
vikt	485 g
nominell vidhäftningskraft	600 N
Ø	80 mm
Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Platt gripmagnet