



Tryckluftsdreven bandslipmaskin Dynafile®, Typ: 14010



Beställningsdata

Ordernummer	079551 14010
GTIN	616026140103
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Mångsidiga verktyg med **inställbar slipbandsstyrning, hög spårnoggrannhet** och utbytbar **kontaktarm** för bearbetning med kontakthjul eller anpressningsyta. Slipbandsskyddet av kompositmaterial möjliggör **snabba** och **enkla byten av slipband. Slipbandskylning** via frånluften förlänger slipbandens utslitningstid. Inställbar handtag. **Dynafile®**, robust, universalfilbandsmaskin.

Användningsdata:

För slipning, gradning, övergångar, ytbehandling och polering. Även idealiska för flexibel bearbetning av svåråtkomliga ställen.

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel. **Dynafile®**, 5 kontaktarmar, slipbandssortiment, transportväska.

OBS!:

Fler kontaktarmsutföranden för Dynafile® levereras på begäran eller finns att beställa i vår eShop.

Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
bandbredd	3–4; 6; 13 mm
bullernivå	77 dB(A)
maximalt varvtal:	20000 min ⁻¹

tillverkarens beteckning	Dynaflex I Kit
vikt	1,4 kg
maximal luftförbrukning	876 l/min
bandlängd	610 mm
modellserie	Dynaflex
axeleffekt	379 W
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	NPT
förpackning	Transportväska
Produktslag	Bandslipar

Tillbehör

Kontaktarm för Dynaflex® Typ 11216	079559 11216
Kontaktarm för Dynaflex® Typ 11232	079559 11232
Kontaktarm för Dynaflex® Typ 11218	079559 11218
Kontaktarm för Dynaflex® Typ 11219	079559 11219
Kontaktarm för Dynaflex® Typ 11213	079559 11213
Kontaktarm för Dynaflex® Typ 11231	079559 11231