

**Maskinrullgängtapp utan smörjspår HSS/E 6HX, TiAlN, M: M2****Beställningsdata**

Ordernummer	139132 M2
GTIN	4045197446497
Artikelklass	12H

**Beskrivning****Utförande:**Storlek M1–M1,4 – **Toleransklass:** ISO 1X / 4HX**DIN 2174** (≈ **DIN 371** ≤ M10; ≈ **DIN 376** ≥ M12).**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Gängstigning	0,4 mm
Gäng-Ø	2 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,8 mm
Skaftfyrcant □	2,1 mm
totallängd L	45 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde	1,85 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Gängdjup	3 mm
gंगा	M2
Beläggning	TiAlN
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad

Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 2174
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Färgring	grön
Produktslag	Rullgängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	23 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	23 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	22 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	11 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	12 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		