



Druckluft und Pneumatik

Underhållsenhet monterad i 2 delar, Invändig gäng-Ø: 3/8tum



Beställningsdata

Ordernummer	080015 3/8
GTIN	4047322244817
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Serviceenhet i modulutförande ("multifix"-system), bestående av tryckreducerare, dimsmörjare och filter. Reglerområde 0,5–10 bar, arbetstryck högst 16 bar, drifttemperatur högst 60 °C. Serviceenhet 2 delar, monterad. med tryckreducerare, dimsmörjare och filter.

Fördel:

Underhållsenheten är individuellt anpassningsbar, t.ex. med flertryckregulatorer, utan dimsmörjare (för oljefria verktyg), osv.

Användningsdata:

För anläggningar med tryck upp till 16 bar. Kompatibel med fabriken CEJN, RECTUS och JWL.

Teknisk beskrivning

totallängd (L) som 2-delad underhållsenhet	93 mm
Invändig gäng-Ø	3/8 tum
höjd (H)	196 mm
Produktslag	Underhållsenhet

Tillbehör

Polykarbonatbehållare för oljekanna Glas-Ø 33 mm	080023 33
Konsol med 2 skruvar Typ ZW11	080025 ZW11
Polykarbonatbehållare för filter Glas-Ø 33 mm	080024 33