



Metallbandsågblad RRR Plus, 30 m, bredd mm / Tänder per tum: 16/8



Beställningsdata

Ordernummer	172000 16/8
GTIN	4045197253545
Artikelklass	16F

Beskrivning

Utförande:

Normaltandning – konstant tanddelning med **0° spånvinkel** i slutna plastrulle, ingen svetsfog.
RRR-Plus av legerat verktygsstål, 30 m per rulle.

Användningsdata:

I första hand avsett för små och medelstora tvärsnitt (upp till 70 mm ingreppslängd).

OBS!:

- **Normaltandning 10°: Storlek 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Kombitandning 0°: Storlek 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Tandning: normal

Spånvinkel: 0 grad

Tandning: normal

Spånvinkel: 0 grad

Tjocklek: 0,8 mm

Teknisk beskrivning

Bredd	16 mm
Tjocklek	0,8 mm

Spånvinkel	0 grad
Tandning	normal
Produktnamnsattribut	30 m
Längd	30 m
Produktslag	Metallbandsågblad

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	85 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	65 m/min	P
GG(G)	lämplig	40 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		