

**Garant****Sågblad (maskinsåg) för Kasto, HSS, Längd L / tänder per tum: 550/4****Beställningsdata**

Ordernummer	171150 550/4
GTIN	4045197095251
Artikelklass	11R

**Beskrivning****Utförande:**

**GARANT** – sågblad av molybdenlegerat snabbstål **HSS (DMo5)**. Genom hög hårdhet och extrem seghet uppnås mycket **hög skärförmåga** (korta skärtider och lång livslängd). Den precisa skränkningen garanterar raka snitt.

**OBS!:**

**Speciellt för Kasto-maskiner** (fastspänningshålen excentriskt förskjutna från 38 mm bladbredd).

**Viktigt:** Användarinstruktionerna som följer med sågbladen måste noggrant följas.

Tandning: normal

Bredd: 45 mm

Tjocklek: 2,25 mm

Fastspännings-hål-Ø: 10,5 mm

**Teknisk beskrivning**

längd L	550 mm
Tänder per tum	4
Fastspännings-hål-Ø	10,5 mm
Bredd	45 mm
Tjocklek	2,25 mm
Tandning	normal
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Maskinsågblad

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		