

Platt magnet med invändig gänga, Ferrit, Ø: 40mm



Beställningsdata

Ordernummer	085915 40
GTIN	2050000965296
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Skärmad platt magnet av hårdferrit med gängbussning.
- Förzinkad yta.
- Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom skruvning.

OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Teknisk beskrivning

höjd	8 mm
höjd med gänga	18 mm
vikt	60 g
Material yta	förzinkade
nominell vidhäftningskraft	125 N
Ø	40 mm
Gänga	M5 mm
Gänghylsa	ja
maximal temperaturbeständighet	120 °C

Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Platt gripmagnet

Tillbehör

Inskruvningskroksats med utvändig gänga10 delar Gänga M5	085921 M5
--	-----------