

bimos

Arbetsnurrstol Neon, polyuretanskumplast, med hjul, låg, Färg: ORANGE**Beställningsdata**

Ordernummer	965432 ORANGE
GTIN	4016849498256
Artikelklass	96J

Beskrivning**Utförande:**

Neon arbetsstol med system för byte av klädsel. Klädselementen hängs enkelt i och fixeras med ett klick. Med ergonomiska inställningsmöjligheter: Synkronteknik med viktreglering, sitthöjdsjustering med säkerhetsgasfjäder, justering av sittvinkel, sittdjup och ryggstödet höjd. Med flexband runt om i olika färger.

Sits och ryggstöd av mjukt polyuretanskum. Lättskött, tvättbar, robust och motståndskraftig mot lätta syror och lutar och mot mekanisk påverkan.

Sits (bredd × djup): 440×410 mm.

Ryggstödshöjd: 380 mm.

Norm:**DIN 68877****Specialtillbehör:**

Multifunktionsarmstöd, par, nr 965455.

Teknisk beskrivning

Armstödspar kan anpassas	ja
Höjdställning utförande	Gasfjäder

Synkronmekanism	ja
Fotkors utförande	Rullrats
Höjdinställningstyp	Spak för höjdinställning
Svankstöd (diskar)	nej
färg sitsmaterial	svart
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Serie	Neon
Material sitsyta	PU-skum
ryggstöd höjd	570 mm
Inställningsområde för sittdjup	420 - 480 mm
Norm	DIN 68877
Inställning avsitsens lutning	ja
sitsbredd	470 mm
Rullar utförande	lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
Permanentkontakt återställning	nej
Material ryggstöd	PU-skum
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium
Färg band	orange
Utförande	med hjul
lyftförmåga stol	120 kg
höjdinställningsområde	450 mm
Produktslag	Arbetsstol