

bimos

Arbetsnurrstol Neon, konstläder, med hjul, låg, Färg: GREY**Beställningsdata**

Ordernummer	965438 GREY
GTIN	4016849501765
Artikelklass	96J

Beskrivning**Utförande:**

Neon arbetsstol med system för byte av klädsel. Klädselementen hängs enkelt i och fixeras med ett klick. Med ergonomiska inställningsmöjligheter: Synkronteknik med viktreglering, sitthöjdsjustering med säkerhetsgasfjäder, justering av sittvinkel, sittdjup och ryggstödet höjd. Med flexband runt om i olika färger.

Sits och ryggstöd med konstläderklädsel, bekvämt och mjukt. Tvättbar och lättskött, okänslig mot oljor och desinfektionsmedel.

Norm:**DIN 68877****Specialtillbehör:**

Multifunktionsarmstöd, par, nr 965455.

Teknisk beskrivning

sitsbredd	470 mm
Synkronmekanism	ja
färg sitsmaterial	svart

Fotkors utförande	Rullsats
ryggstöd höjd	570 mm
Permanentkontakt återställning	nej
Armstödsparat kan anpassas	ja
Höjdinställningstyp	Spak för höjdinställning
Norm	DIN 68877
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium
Serie	Neon
Rullar utförande	lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
Material sitsyta	Konstläder
Svankstöd	ja
Inställningsområde för sittdjup	420 - 480 mm
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Höjdinställning utförande	Gasfjäder
Färg band	grå
lyftförmåga stol	120 kg
höjdinställningsområde	450 mm
Produktslag	Arbetsstol