

bimos

Arbetsnurrstol Neon, polyuretanskumplast, med hjul, låg, Färg: GREY**Beställningsdata**

Ordernummer	965432 GREY
GTIN	4016849518312
Artikelklass	96J

Beskrivning**Utförande:**

Neon arbetsstol med system för byte av klädsel. Klädselementen hängs enkelt i och fixeras med ett klick. Med ergonomiska inställningsmöjligheter: Synkronteknik med viktreglering, sitthöjdsjustering med säkerhetsgasfjäder, justering av sittvinkel, sittdjup och ryggstödet höjd. Med flexband runt om i olika färger.

Sits och ryggstöd av mjukt polyuretanskum. Lättskött, tvättbar, robust och motståndskraftig mot lätta syror och lutar och mot mekanisk påverkan.

Sits (bredd × djup): 440×410 mm.

Ryggstödshöjd: 380 mm.

Norm:**DIN 68877****Specialtillbehör:**

Multifunktionsarmstöd, par, nr 965455.

Teknisk beskrivning

sitsbredd	470 mm
Norm	DIN 68877

Material ryggstöd	PU-skum
Serie	Neon
Svankstöd (diskar)	nej
ryggstöd höjd	570 mm
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium
Rullar utförande	lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Höjdinställning utförande	Gasfjäder
Höjdinställningstyp	Spak för höjdinställning
Inställningsområde för sittdjup	420 - 480 mm
Inställning avsitsens lutning	ja
färg sitsmaterial	svart
Material sitsyta	PU-skum
Armstödsparat kan anpassas	ja
Permanentkontakt återställning	nej
Fotkors utförande	Rullrats
Synkronmekanism	ja
Färg band	grå
lyftförmåga stol	120 kg
höjdinställningsområde	450 mm
Produktslag	Arbetsstol