

bimos

Arbetsnurrstol Neon, konstläder, med hjul, låg, Färg: BLUE**Beställningsdata**

Ordernummer	965438 BLUE
GTIN	4016849549835
Artikelklass	96J

Beskrivning**Utförande:**

Neon arbetsstol med system för byte av klädsel. Klädselementen hängs enkelt i och fixeras med ett klick. Med ergonomiska inställningsmöjligheter: Synkronteknik med viktreglering, sitthöjdsjustering med säkerhetsgasfjäder, justering av sittvinkel, sittdjup och ryggstödet höjd. Med flexband runt om i olika färger.

Sits och ryggstöd med konstläderklädsel, bekvämt och mjukt. Tvättbar och lättskött, okänslig mot oljor och desinfektionsmedel.

Norm:**DIN 68877****Specialtillbehör:**

Multifunktionsarmstöd, par, nr 965455.

Teknisk beskrivning

Stativ utförande	fotkors med fem armar
Höjdställning utförande	Gasfjäder
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium

Svankstöd	ja
Rullar utförande	lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
Synkronmekanism	ja
färg sitsmaterial	svart
sitsbredd	470 mm
Permanentkontakt återställning	nej
Material sitsyta	Konstläder
Serie	Neon
Norm	DIN 68877
Höjdställningstyp	Spak för höjdställning
Armstödsparret kan anpassas	ja
Fotkors utförande	Rullsats
ryggstöd höjd	570 mm
Inställningsområde för sittdjup	420 - 480 mm
Färg band	blå
lyftförmåga stol	120 kg
höjdställningsområde	450 mm
Produktslag	Arbetsstol