

bimos

Arbetsnurrstol Neon, konstläder, med hjul, låg, Färg: ORANGE**Beställningsdata**

Ordernummer	965438 ORANGE
GTIN	4016849488479
Artikelklass	96J

Beskrivning**Utförande:**

Neon arbetsstol med system för byte av klädsel. Klädselementen hängs enkelt i och fixeras med ett klick. Med ergonomiska inställningsmöjligheter: Synkronteknik med viktreglering, sitthöjdsjustering med säkerhetsgasfjäder, justering av sittvinkel, sittdjup och ryggstödet höjd. Med flexband runt om i olika färger.

Sits och ryggstöd med konstläderklädsel, bekvämt och mjukt. Tvättbar och lättskött, okänslig mot oljor och desinfektionsmedel.

Norm:**DIN 68877****Specialtillbehör:**

Multifunktionsarmstöd, par, nr 965455.

Teknisk beskrivning

Armstödsparat kan anpassas	ja
Svankstöd	ja
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium

ryggstöd höjd	570 mm
Fotkors utförande	Rullrats
Material sitsyta	Konstläder
Inställningsområde för sittdjup	420 - 480 mm
Norm	DIN 68877
Stativ utförande	fotkors med fem armar
färg sitsmaterial	svart
sitsbredd	470 mm
Serie	Neon
Rullar utförande	lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
Höjdinställningstyp	Spak för höjdinställning
Permanentkontakt återställning	nej
Höjdinställning utförande	Gasfjäder
Synkronmekanism	ja
Färg band	orange
Utförande	med hjul
lyftförmåga stol	120 kg
höjdinställningsområde	450 mm
Produktslag	Arbetsstol