

bimos

Arbetsnurrstol Neon, tyg, med hjul, låg, Färg: ORANGE**Beställningsdata**

Ordernummer	965444 ORANGE
GTIN	4016849531113
Artikelklass	96J

Beskrivning**Utförande:**

Neon arbetsstol med system för byte av klädsel. Klädselementen hängs enkelt i och fixeras med ett klick. Med ergonomiska inställningsmöjligheter: Synkronteknik med viktreglering, sitthöjdsjustering med säkerhetsgasfjäder, justering av sittvinkel, sittdjup och ryggstödet höjd. Med flexband runt om i olika färger.

Sits och ryggstöd med mjuk tygdyna. Bekväm, slitstark och andningsaktiv.

Norm:**DIN 68877****Specialtillbehör:**

Multifunktionsarmstöd, par, nr 965455.

Teknisk beskrivning

Synkronmekanism	ja
Svankstöd	ja
Fotkors utförande	Rullsats
färg sitsmaterial	svart

sitsbredd	470 mm
Höjdinställningstyp	Spak för höjdinställning
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Inställningsområde för sittdjup	420 - 480 mm
Permanentkontakt återställning	nej
ryggstöd höjd	570 mm
Norm	DIN 68877
Serie	Neon
Armstödsparret kan anpassas	ja
Rullar utförande	lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
Material sitsyta	Tyg
Höjdinställning utförande	Gasfjäder
Färg band	orange
Utförande	med hjul
lyftförmåga stol	120 kg
höjdinställningsområde	450 mm
Produktslag	Arbetsstol