

bimos

Arbetsnurrstol Neon, Supertec, med hjul, låg, Färg: GREY**Beställningsdata**

Ordernummer	965450 GREY
GTIN	4016849508900
Artikelklass	96J

Beskrivning**Utförande:**

Neon arbetsstol med system för byte av klädsel. Klädselementen hängs enkelt i och fixeras med ett klick. Med ergonomiska inställningsmöjligheter: Synkronteknik med viktreglering, sitthöjdsjustering med säkerhetsgasfjäder, justering av sittvinkel, sittdjup och ryggstödet höjd. Med flexband runt om i olika färger.

Supertec är bekväm, mjuk, andningsaktiv och extremt tålig, lätt att rengöra och halksäker. Tack vare mikroplätningen kombinerar den fördelarna med tyg och PU-skum.

Norm:**DIN 68877****Specialtillbehör:**

Multifunktionsarmstöd, par, nr 965455.

Teknisk beskrivning

Rullar utförande	lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
Höjdställningstyp	Spak för höjdställning

Permanentkontakt återställning	nej
Synkronmekanism	ja
Svankstöd	ja
Norm	DIN 68877
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium
Stativ utförande	fotkors med fem armar
ryggstöd höjd	570 mm
Serie	Neon
Fotkors utförande	Rullsats
sitsbredd	470 mm
Höjdställning utförande	Gasfjäder
Material sitsyta	Supertec
Inställningsområde för sittdjup	420 - 480 mm
färg sitsmaterial	svart
Armstödsparat kan anpassas	ja
Färg band	grå
lyftförmåga stol	120 kg
höjdställningsområde	450 mm
Produktslag	Arbetsstol