

bimos

Arbetsnurrstol Neon, Supertec, med hjul, låg, Färg: BLUE**Beställningsdata**

Ordernummer	965450 BLUE
GTIN	4016849546575
Artikelklass	96J

Beskrivning**Utförande:**

Neon arbetsstol med system för byte av klädsel. Klädselementen hängs enkelt i och fixeras med ett klick. Med ergonomiska inställningsmöjligheter: Synkronteknik med viktreglering, sitthöjdsjustering med säkerhetsgasfjäder, justering av sittvinkel, sittdjup och ryggstödet höjd. Med flexband runt om i olika färger.

Supertec är bekväm, mjuk, andningsaktiv och extremt tålig, lätt att rengöra och halksäker. Tack vare mikroplätningen kombinerar den fördelarna med tyg och PU-skum.

Norm:**DIN 68877****Specialtillbehör:**

Multifunktionsarmstöd, par, nr 965455.

Teknisk beskrivning

Svankstöd	ja
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Fotkors utförande	Rullrats

färg sitsmaterial	svart
Synkronmekanism	ja
sitsbredd	470 mm
Rullar utförande	lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
ryggstöd höjd	570 mm
Armstödsparat kan anpassas	ja
Serie	Neon
Höjdinställningstyp	Spak för höjdinställning
Permanentkontakt återställning	nej
Material sitsyta	Supertec
Norm	DIN 68877
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium
Höjdinställning utförande	Gasfjäder
Inställningsområde för sittdjup	420 - 480 mm
Färg band	blå
lyftförmåga stol	120 kg
höjdinställningsområde	450 mm
Produktslag	Arbetsstol