

**Stickvärd, neutral, Bladhöjd h₅: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	278005 32
GTIN	4062406380779
Artikelklass	22B

Beskrivning**Utförande:**

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm). För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Passar till:

Stickstål till stickstålsplattor nr 278029 – 278036.

Observera:

Fastklämning av avstickningsplattan är bara möjlig i kombination med grundhållare nr 278008 och 278009. Byte av avstickningsvåndskäret görs bekvämt genom att bara lossa den främre skruven på grundhållarens klämlist.

OBS!:

Från 14 mm stickdjup kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas.

Teknisk beskrivning

Bredd b ₂	2,6 mm
för max. arbetsstycke-Ø	65 mm
Höjd h ₁	25 mm
Spårbredd w	3; 4 mm
Bladhöjd h ₅	32 mm
totallängd L	150 mm
Användning	neutral
Invändig	nej

axiell spårstickning kan göras

nej

Produktslag

Sticksvärd