


**Eco-sticksvarvhållare, Vänster, Skaftmått: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	278016 20
GTIN	4062406381714
Artikelklass	22B

**Beskrivning****Utförande:**

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm). För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

**Teknisk beskrivning**

Skaftmått	20 mm
Stickdjup $t_{\max}$	21 mm
Funktionsbredd $L_4$	20 mm
Huvudängd $L_1$	39 mm
totallängd $L$	129 mm
Skruvar	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Spårbredd w	3 mm
Spårbredd w	4 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

