


**Eco-sticksvarvhållare, Vänster, Skaftmått: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	278016 16
GTIN	4062406381400
Artikelklass	22B

Beskrivning**Utförande:**

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm). För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Teknisk beskrivning

Skruvar	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Huvudängd L ₁	39 mm
Spårbredd w	3 mm
Spårbredd w	4 mm
totallängd L	109 mm
Funktionsbredd L ₄	16 mm
Stickdjup t _{max}	21 mm
Skaftmått	16 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

