


**Eco-sticksvarvhållare, Höger, Skaftmått: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	278017 16
GTIN	4062406381738
Artikelklass	22B

Beskrivning**Utförande:**

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm). För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Teknisk beskrivning

Skaftmått	16 mm
Funktionsbredd L ₄	16 mm
totallängd L	100 mm
Huvudängd L ₁	30 mm
Skruvar	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Spårbredd w	3 mm
Spårbredd w	4 mm
Stickdjup t _{max}	12 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

