


**Eco-sticksvarvhållare, Höger, Skaftmått: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	278017 20
GTIN	4062406381745
Artikelklass	22B

Beskrivning**Utförande:**

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm). För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Teknisk beskrivning

Stickdjup t_{max}	12 mm
Skaftmått	20 mm
Skruvar	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Huvudängd L_1	30 mm
Funktionsbredd L_4	20 mm
totallängd L	120 mm
Spårbredd w	3 mm
Spårbredd w	4 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

