

**Eco-sticksvarvhållare, Höger, Skaftmått: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	278017 25
GTIN	4062406381752
Artikelklass	22B

Beskrivning**Utförande:**

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm). För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Teknisk beskrivning

totallängd L	120 mm
Spårbredd w	3 mm
Spårbredd w	4 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Skrubar	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Stickdjup t _{max}	12 mm
Huvudängd L ₁	30 mm
Skaftmått	25 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

