

**Invändig skärhållare för sticksvarvning, Höger, Skaftdiameter DS: 20mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 278023 20 |
| GTIN | 4062406381639 |
| Artikelklass | 22B |

Beskrivning**Utförande:**

Alla storlekar med ett enda platsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm). För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|--------------------------------|
| Minimiförbörningshåldiameter D_{min} | 16,5 mm |
| t_{max} invändig bearbetning | 5 mm |
| totallängd L | 200 mm |
| Spårbredd w | 3; 4 mm |
| Skruvar | 279816 5 (TX20; 5 Nm) |
| Mittförskjutning L_3 | 8 mm |
| Utkragande längd L_1 indragna hållare | 30 mm |
| Skaftdiameter D_s | 20 mm |
| användningsområde | Radiell invändig spårstickning |
| Användning | Höger |
| Invändig | ja |
| axiell spårstickning kan göras | ja |
| Produktslag | Borrstång |

