



Invändig skärhållare för sticksvarvning, Höger, Skaftdiameter DS: 25mm



Beställningsdata

Ordernummer	278023 25
GTIN	4062406381646
Artikelklass	22B

Beskrivning

Utförande:

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm). För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Teknisk beskrivning

t_{\max} invändig bearbetning	5 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	25 mm
totallängd L	200 mm
Spårbredd w	3; 4 mm
Mittförskjutning L_3	12 mm
Utkragande längd L_1 indragna hållare	50 mm
Skrubar	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Skaftdiameter D_s	25 mm
användningsområde	Radiell invändig spårstickning
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

