

Garant**Sats planförsänkare 6 delar i kassett, Typ: DF****Beställningsdata**

Ordernummer	156420 DF
GTIN	4045197087973
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Sammansättning av de vanligaste försänkarna **för skruvar M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**.
Planförsänkare 156020 **DF** = genomgående hål kvalitetsgrad **fin**

Innehåll:

Försänkar-(\emptyset × tapp- \emptyset): 1 av varje strl 6,5×3,2; 8×4,3; 10×5,3; 11×6,4; 15×8,4; 18×10,5

Teknisk beskrivning

Typ	DF
Antal skär Z	3
Spetsvinkel	180 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 373

Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Produktslag	Planförsänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 11X6,4 mm	156020 11X6,4
Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 6,5X3,2 mm	156020 6,5X3,2
Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 10X5,3 mm	156020 10X5,3
Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 15X8,4 mm	156020 15X8,4
Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 8X4,3 mm	156020 8X4,3
Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 18X10,5 mm	156020 18X10,5