



Invändig skärhållare för sticksvarvning, Vänster, Skaftdiameter DS: 32mm



Beställningsdata

Ordernummer	278024 32
GTIN	4062406381684
Artikelklass	22B

Beskrivning

Utförande:

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm). För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Teknisk beskrivning

Skruvar	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Utkragande längd L_1 indragna hållare	60 mm
Spårbredd w	3; 4 mm
totallängd L	250 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	30 mm
Mittförskjutning L_3	14,5 mm
t_{max} invändig bearbetning	5 mm
Skaftdiameter D_s	32 mm
användningsområde	#radiellt instick, invändigt
Användning	Vänster
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

