

**Invändig skärhållare för sticksvarvning, Vänster, Skaftdiameter DS: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	278024 20
GTIN	4062406381660
Artikelklass	22B

Beskrivning**Utförande:**

Alla storlekar med ett enda platsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm). För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	3; 4 mm
Mittförskjutning L ₃	8 mm
t _{max} invändig bearbetning	5 mm
Skruvar	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Utkragande längd L ₁ indragna hållare	30 mm
totallängd L	200 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	16,5 mm
Skaftdiameter D _s	20 mm
användningsområde	#radiellt instick, invändigt
Användning	Vänster
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

