



Avsticknings, insticknings- och stidksvarvplattor Fullradie, HBG25, Spårbredd w: 3mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 278036 3 |
| GTIN | 4062406381813 |
| Artikelklass | 22D |

Beskrivning

Passar till:

Hållare nr 278005 och 278015 – 278056.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Matning f | 0,07 - 0,2 mm/v |
| Spårbredd w | 3 mm |
| Skärmaterial | VHM |
| tolerans spårbredd w | ±0,04 mm |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Primäranvändning | P |
| Sekundär användning | M |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Sort | HBG25 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Antal byten/skär | 1 |
| Vändskärsplattprofil | neutral |
| Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 150 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 130 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 120 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | 100 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | mindre lämplig | 80 m/min | M |
| GG(G) | lämplig | 140 m/min | K |
| Uni | lämplig | | |
| kontinuerligt | lämplig | | |
| oregelbundet | mindre lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |