

HOLEX**Borrhuckar med nyckelfri låsning Utförande i metall, Typ: 13-1/2****Beställningsdata**

Ordernummer	342208 13-1/2
GTIN	4062406381691
Artikelklass	32W

Beskrivning**Utförande:**

- **Nyckelfri borrhuck med självverkande radiallysning. Ingen ytterligare låsning behövs (särskilt viktigt vid slagborrning).**
 - **Mycket ergonomisk, lätt att använda, sexkant för skruvnycklar.**
 - **Hög rundgångsnoggrannhet.**
 - **Genomborrat utförande för höger- och vänsterrotation (gänga M5 eller M6).**
- Speciella spänninsatser för minskat slitage.

Teknisk beskrivning

Borrhuvudlängd stängd	71,2 mm
Utvändig Ø	42 mm
fäste	1/2-20 tum
maximal maskineffekt	1100 W
spännvidd	1,5 - 13 mm
Borrhuvudlängd öppen	64,5 mm
Typ	13-1/2
Nyckelfri låsning	ja

Produktslag

Borrchuck nyckelfri