

Garant**Planförsänkare utan tapp, Försänkdiameter DC: 33mm****Beställningsdata**

Ordernummer	156520 33
GTIN	4045197088079
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Flerskärig, spiralformad försänkare med hål längst fram för infästning av olika styrtappar. Tappinfästning med skruv i försänkaren.

Användningsdata:

Tack vare utbytbara styrtappar kan **en** försänkare användas för **flera** förborrade hål med olika storlekar.

OBS!:

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Måtten gäller för skruvarna DIN 912, 6912, 7984 och ISO 1207. Med motsvarande styrtappar kan en försänkare emellertid också användas för andra skruvstorlekar eller försänkingsdiametrar.

Teknisk beskrivning

För skruvstorlek	M20
Sänkdiameter	33 mm
Håldiameter a	10 mm
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,2 mm/v
morsekona MK	3
totallängd L	190 mm
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 375
Skaft	Morsekona

Färgring	Utan
Produktslag	Planförsänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		