



Tryckluftsdreven bandslipmaskin Dynafile®, Typ: 15006



Beställningsdata

Ordernummer	079551 15006
GTIN	616026150065
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Mångsidiga verktyg med **inställbar slipbandsstyrning, hög spårnoggrannhet** och utbytbar **kontaktarm** för bearbetning med kontakthjul eller anpressningsyta. Slipbandsskyddet av kompositmaterial möjliggör **snabba** och **enkla byten av slipband**. **Slipbandskylning** via frånluften förlänger slipbandens utslitningstid. Inställbarhandtag. **Mini-Dynafile® II-sats**, smidig slipmaskin i kompakt och flexibelt lättviktsutförande. Ställbart sliphuvud. Idealisk för arbeten i trånga utrymmen. Slipbandsmått 3–4, 6, 13 × 305 mm.

Användningsdata:

För slipning, gradning, övergångar, ytbehandling och polering. Även idealiska för flexibel bearbetning av svåråtkomliga ställen.

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel. **Mini-Dynafile® II**, 3 kontaktarmar, slipbands Sortiment, förvaringsväska.

OBS!:

Fler kontaktarmsutföranden för Dynafile® levereras på begäran eller finns att beställa i vår eShop.

Teknisk beskrivning

vikt	0,8 kg
modellserie	Mini- Dynafile II
bullernivå	81 dB(A)
bandbredd	3–4; 6; 13; mm
bandlängd	305 mm

axeleffekt	295 W
maximalt varvtal:	25000 min ⁻¹
maximal luftförbrukning	564 l/min
tillverkarens beteckning	Mini-Dynafile II Set
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
Tryckluftanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	NPT
förpackning	Transportväska
Produktslag	Bandslipar

Tillbehör

Kontaktarm för Mini-Dynafile® II Typ 15026	079562 15026
Kontaktarm för Mini-Dynafile® II Typ 15030	079562 15030
Kontaktarm för Mini-Dynafile® II Typ 15028	079562 15028