

Garant**Skärhållare radiell Heavy Duty, höger, Vändskärsstorlek: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260616 10
GTIN	4062406383183
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Modulärt kopiersvarvverktyg för skärdjup upp till 70 mm.

Användningsdata:

I kombination med GARANT hållare Heavy Duty (nr 274004).

Observera:

Utan monteringskruvar (ingår i hållarens leveransomfattning).

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	269005 11
Skruvsats förvändskär	269028 1
Passande vändskär	RC.X 1003
Vändskärsstorlek	10 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
maximalt sågdjup t_{\max}	60 mm
totallängd L_{tot}	142 mm
Användning	höger
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvåndskär Typ 1	269028 1
Underläggsplatta Typ 11	269005 11