


**Garant****Skärhållare radiell Heavy Duty, Vänster, Vändskärsstorlek: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260617 12
GTIN	4062406384326
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Modulärt kopiersvarvverktyg för skärdjup upp till 70 mm.

**Användningsdata:**

I kombination med GARANT hållare Heavy Duty (nr 274004).

**Observera:**

Utan monteringskruvar (ingår i hållarens leveransomfattning).

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	RC.X 1204
Underläggsplatta	269005 10
Vändskärsstorlek	12 mm
maximalt sågdjup $t_{max}$	70 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skruvsats för vändskär	269028 2
totallängd $L_{tot}$	152 mm
Användning	Vänster
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Underläggsplatta Typ 10

269005 10