

Garant**eco-avstickningsblad För radiellt instick, Vänster, Spårbredd w: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274106 3
GTIN	4062406384357
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Hållare nr 273893 – 273894; 319133 20/50.

Användningsdata:

I samband med verktygshållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och lämplig grundhållare försticksvärd.

Observera:

Exkl. montageskruvar (ingår i leveransen av hållaren). Montagenyckeln nr 279940 måste beställas separat.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	3 mm
maximalt stickdjup t_{max}	30 mm
totallängd L	82 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

