

**Garant****eco-avstickningsblad För radiellt instick, Vänster, Spårbredd w: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274110 3
GTIN	4062406384395
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

För vändskär nr 275021 – 275048.

**Användningsdata:**

I samband med verktygshållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och lämplig grundhållare försticksvärd.

**Observera:**

Exkl. montageskruvar (ingår i leveransen av hållaren). Montagenyckeln nr 279940 måste beställas separat.

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	3 mm
maximalt stickdjup $t_{max}$	20 mm
totallängd L	72 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

