

Garant**eco-avstickningsblad För radiellt instick, Vänster, Spårbredd w: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274126 8
GTIN	4062406384470
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Hållare nr 273893 – 273894; 319133 20/50.

Användningsdata:

I kombination med verktyghållare nr 274006.

Observera:

Exkl. montageskruvar (ingår i leveransen av hållaren). Montagenyckeln nr 279940 måste beställas separat.

Teknisk beskrivning

maximalt stickdjup t_{max}	120 mm
Spårbredd w	8 mm
totallängd L	242 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

