



Sågblad (maskinsåg) för Kasto, Ko-Bi3, Längd L / tänder per tum: 650/6



Beställningsdata

Ordernummer	171650 650/6
GTIN	4045197347138
Artikelklass	16E

Beskrivning

Utförande:

KOMET Bimetall – tandspetsar av HSS-M3 och bladrygg av fjäderstål. För hög skärkapacitet och snabb matning. Brottsäker för högsta säkerhet på arbetsplatsen.

OBS!:

Speciellt för Kasto-maskiner (fastspänningshålen excentriskt förskjutna från 38 mm bladbredd).

Viktigt: Användarinstruktionerna som följer med sågbladen måste noggrant följas.

KOMET HSS-sågblad: Andra utföranden, t.ex. VP 7 (7° spånvinkel, variabel tandning) och P 13 (13° spånvinkel – speciellt för rostfritt stål) på begäran med kort leveranstid.

Tandning: normal

Bredd: 50 mm

Tjocklek: 2,5 mm

Fastspännings-hål-Ø: 10,5 mm

Teknisk beskrivning

Tänder per tum	6
Tjocklek	2,5 mm
Fastspännings-hål-Ø	10,5 mm
längd L	650 mm
Bredd	50 mm
Tandning	normal
Skärmaterial	Ko-Bi3
Produktslag	Maskinsågblad

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		