

**Garant****Sats planförsänkare 6 delar i kassett, Typ: K****Beställningsdata**

Ordernummer	156420 K
GTIN	4045197087997
Artikelklass	11M

**Beskrivning****Utförande:**

Sammansättning av de vanligaste försänkarna **för skruvar M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.**

Planförsänkare 156220 **K** = kärnhål

**Innehåll:**

Försänkar-( $\emptyset$  x tapp- $\emptyset$ ): vardera 1 st strl 6,5x2,5; 8x3,3; 10x4,2; 11x5; 15x6,8; 18x8,5

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	3
Typ	K
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel	180 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 373
Skافت	Cylindriskt skافت med h9

Invändig	nej
Produktslag	Planförsänkare

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		

## Tillbehör

Planförsänkare, DIN för kärnhål Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 18X8,5 mm	156220 18X8,5
Planförsänkare, DIN för kärnhål Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 6,5X2,5 mm	156220 6,5X2,5
Planförsänkare, DIN för kärnhål Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 8X3,3 mm	156220 8X3,3
Planförsänkare, DIN för kärnhål Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 10X4,2 mm	156220 10X4,2
Planförsänkare, DIN för kärnhål Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 15X6,8 mm	156220 15X6,8
Planförsänkare, DIN för kärnhål Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 11X5 mm	156220 11X5